


CUSTOMER DRAWING

REV. 版本	ECN NO. ECN编号	DATE 日期	DESCRIPTION 内容描述	APPROVED BY 核准
A0	——	2026/09/14	NEW RELEASE	APLIN







NOTES:
1.RATING: 12VDC 50mA
（额定电压电流：12VDC 50mA）
2.CONTACT RESISTANCE: 100mΩ Max
（接触电阻：不超过100毫欧）
3.INSULATION RESISTANCE: 100MΩ 250VDC FOR 1MIN
（绝缘电阻：最小100MΩ 250VDC 1分钟）
4.DIELECTRIC STRENGTH: 250VAC(50/60Hz) FOR 1MIN
（耐电压：最小250VAC 1分钟）
5.LIFE TEST:250,000 CYCLES
（寿命测试：25万次）
6.OPERATION FORCE:160±50g/250±100g
（力度：160±50g/250±100g）
7.TRAVEL: 0.25±0.1mm
（行程：0.25±0.1mm）




CIRCUIT










P.C.B LAYOUT



ITEM	PART NAME	MATERIAL
7	FRAMED	PA66
6	COVER	ABS
5	TERMINAL	Bronze Silver Plated
4	CONTACT	SUS
3	LED	GaAsP/GaP
2	BUTTON	PA66
1	HOUSING	PA66

HAOSWITCH 佛山市皓通电子有限公司
FoShan Haoswitch Electronic Co.,Ltd.

DRAWN BY 制 图	YUAN	2026/09/14	SCALE 比 例	FREE	PRODUCT NAME 产品名称	tact SWITCH
CHECKED BY 核 对	APLIN	2026/09/14	PAGE 页 面	1/1	DESCRIPTION 产品描述	
APPROVED BY 批 准	ZHANG	2026/09/14	UNIT 单 位	mm		
TOLERANCE 未标注公差	X: ±0.5 .X: ±0.3 .XX: ±0.2	X°: ±5° .X°: ±2°	PROJECTED 投影		PART NO. 物料编号	H26-PB03-111L-W-01-BK
					SIZE 尺寸 A4	DRAWN NO. 图纸编号 HTDW20260914036

https://www.howswitch.com