



# CUSTOMER DRAWING


| REV. 版本 | ECN NO. ECN编号 | DATE 日期 | DESCRIPTION 内容描述 | APPROVED BY 核准 |
|---|---|---|---|---|
| A0 | —— | 2026/09/14 | NEW RELEASE | APLIN |
| | | | | |











| ITEM | PART NAME | MATERIAL |
|---|---|---|
| 5 | LED | GaAsP/GaP |
| 4 | TERMINAL | Bronze Silver Plated |
| 3 | CONTACT | SUS |
| 2 | BUTTON | POM/PA66 |
| 1 | HOUSING | PA66 |

NOTES:
1.RATING: 12VDC 50mA
(额定电压电流：12VDC 50mA)
2.CONTACT RESISTANCE: 100m? Max
(接触电阻：不超过100毫欧)
3.INSULATION RESISTANCE: 100M? 250VDC FOR 1MIN
（绝缘电阻：最小100M? 250VDC 1分钟）
4.DIELECTRIC STRENGTH: 250VAC(50/60Hz) FOR 1MIN
（耐电压：最小250VAC 1分钟）
5.LIFE TEST:200,000 CYCLES
（寿命测试：20万次）
6.OPERATION FORCE:160/250±50g
（力度：160/250±50g）
7.TRAVEL: 0.25±0.1mm
（行程：0.25±0.1mm）
8.OPERATING TEMPERATURE: -20 TO 70°C
（使用温度：-20 TO 70°C）

HAOSWITCH 佛山市皓通电子有限公司
FoShan Haoswitch Electronic Co.,Ltd.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRAWN BY 制 图 | YUAN | 2026/09/14 | SCALE 比 例 | FREE | PRODUCT NAME 产品名称 | tact SWITCH | |
| CHECKED BY 核 对 | APLIN | 2026/09/14 | PAGE 页 面 | 1/1 | DESCRIPTION 产品描述 | | |
| APPROVED BY 批 准 | ZHANG | 2026/09/14 | UNIT 单 位 | mm | | | |
| TOLERANCE 未标注公差 | X: ±0.5<br>.X: ±0.3<br>.XX: ±0.2 | X°: ±5°<br>.X°: ±2° | PROJECTED 投影 | | PART NO. 物料编号 | H26-TC01-1L-R-PO | |
| | | | | | SIZE 尺寸 | A4 | DRAWN NO. 图纸编号 HTDW20260914032 |

https://www.howswitch.com