


REV(版本)	DESCRIPTION(描述)	NAME(名字)	DATE(日期)









技术指标:


1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.
2. 温度范围：-25° C～85° C.
3. 额定电压：50V，AC/DC.
4. 接触电阻：≤50mΩ.
5. 绝缘电阻:≥100MΩ.
6. 额定电流:1.5A ，AC/DC.







SECTION A-A

CKT	DimA	DimB	DimC
2	1.25	3.80	5.75
3	2.50	5.05	7.00
4	3.75	6.30	8.25
5	5.00	7.55	9.50
6	6.25	8.80	10.75
7	7.50	10.05	12.00
8	8.75	11.30	13.25
9	10.00	12.55	14.50
10	11.25	13.80	15.75
11	12.50	15.05	17.00
12	13.75	16.30	18.25
13	15.00	17.55	19.50
14	16.25	18.80	20.75
15	17.50	20.05	22.00
16	18.75	21.30	23.25



7 Pin





2~6 Pin

序号	项目	描述	备注
1	塑胶	LCP	
2	端子	黄铜	
3	焊片	黄铜	

一般公差(TOLERANCE)
X. ±.50 .XX ±.10
.X ±.20 .XXX ±.05
ANGLES ±1°

深圳市连欣科技有限公司

品名 (TITLE) WAFER-PH1.25mm 卧贴带扣 SMT		制图 (DWG)	XIAO
		校对 (CHKD)	Alex
料号 (DWG.NO) XDWF-0129-**P		审核 (APPD)	
比例 (SCALE) 1:1	单位(UNITS) mm	页码 (SHEET) 1 OF 1	SIZE A4 / REV A