





RoHS



材质

1. 塑 胶: PA6T 黑色


2.端 子: 黄铜H62 镀金

技术要求

1:未注尺寸公差为 $\pm 0.2\text{mm}$

2:产品表面无毛刺,缩水等现象.

No. of	DIM. A	DIM. B	No. of	DIM. A	DIM. B	No. of	DIM. A	DIM. B	No. of	DIM. A	DIM. B
1	0.00	2.54	11	25.40	27.94	21	50.80	53.34	31	76.20	78.7
2	2.54	5.08	12	27.94	30.48	22	53.34	55.88	32	78.74	81.28
3	5.08	7.62	13	30.48	33.02	23	55.88	58.42	33	81.28	83.82
4	7.62	10.16	14	33.02	35.56	24	58.42	60.96	34	83.82	86.36
5	10.16	12.70	15	35.56	38.10	25	60.96	63.50	35	86.36	88.90
6	12.70	15.24	16	38.10	40.64	26	63.50	66.04	36	88.90	91.44
7	15.24	17.78	17	40.64	43.18	27	66.04	68.58	37	91.44	93.98
8	17.78	20.32	18	43.18	45.72	28	68.58	71.12	38	93.98	96.52
9	20.32	22.86	19	45.72	48.26	29	71.12	73.66	39	96.52	99.06
10	22.86	25.40	20	48.26	50.80	30	73.66	76.20	40	99.06	101.60

						浙江富港电子有限公司											
						视图 				排母							
标 记		处 数		更改文件号												签 字	
设 计	Y X Y	日 期	21. 09. 13	标准化			日 期		图样标记		重量	比例	FG-PM2.54-2-NP-S-H5.0				
校 对	L P J	日 期	21. 09. 13	审 定			日 期										
工 艺		日 期															
审 核	L Z W	日 期	21. 09. 13						共 页		第 页						

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	