





RoHS




RECOMMEND P. C. B LAYOUT
PCB TOLERANCE: ± 0.05 (TOP VIEW)



材料:
塑胶:PA6T 黑色
插针:黄铜 镀金

No. of	DIM. A	DIM. B	No. of	DIM. A	DIM. B
1	0.00	2.00	21	40.00	42.00
2	2.00	4.00	22	42.00	44.00
3	4.00	6.00	23	44.00	46.00
4	6.00	8.00	24	46.00	48.00
5	8.00	10.00	25	48.00	50.00
6	10.00	12.00	26	50.00	52.00
7	12.00	14.00	27	52.00	54.00
8	14.00	16.00	28	54.00	56.00
9	16.00	18.00	29	56.00	58.00
10	18.00	20.00	30	58.00	60.00
11	20.00	22.00	31	60.00	62.00
12	22.00	24.00	32	62.00	64.00
13	24.00	26.00	33	64.00	66.00
14	26.00	28.00	34	66.00	68.00
15	28.00	30.00	35	68.00	70.00
16	30.00	32.00	36	70.00	72.00
17	32.00	34.00	37	72.00	74.00
18	34.00	36.00	38	74.00	76.00
19	36.00	38.00	39	76.00	78.00
20	38.00	40.00	40	78.00	80.00

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

						深圳市富港科技有限公司							
						视图 				排 母			
标 记	处 数		更改文件号	签 字	日 期								
设 计	Y L D	日 期	23. 09. 23	标准化		日 期		图样标记		重量	比例	FG-PM2.0-2-NP-H6.35	
校 对	L P J	日 期	23. 09. 23	审 定		日 期							
工 艺		日 期											
审 核	L Z W	日 期	23. 09. 23					共 页		第 页			