








规格说明:Specifications:

电气特性:Electrical:

1.额定电流：Current Rating
2.5-3A/contact terminal

2.额定电压：Voltage Rating
30V DC

3.接触阻抗:Contact Resistance
30 milliohms MAX

4.耐电压:Dielectnic Withstanding Voitage:
500 V AC AT Sea Levol

5.绝缘阻抗:Lnsulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN

物理性能:Mechanical:

1.插拔力：Cnnector Mate and Unmate Force
Mate force:3.75kgf(MAX)
Unmate force:1.02kgf(MIN)

2.端子保持力：Terminal Retenion
1.2kgf(MIN)

原材料:Matorial:

1.塑胶:Housing:
Hing Temperature Tnermaplastics,
Ul 94V-0 PBT White/Black


2.端子:Contact:Copper Alloy C2680


3.外壳:Shell: Copper Alloy C2680/SPCC

电镀:Finish:

1.端子:Contact: Piated Gold in Mating Area;
Tin On Solder Talls

2.外壳:Shell:
Nickel Plating





深圳市连欣科技有限公司		?? (REV)	A/0
品名 (ITEM NO)	USB-2.0 A/F 侧插长体 无边	?? (DATE)	20170909
料号 (PART NO)	XDBF-0525-07	?? (DESIGN)	ldiao
模号 (MODEL NO)		(SCALE)	1:1
		?? (UNIT):	mm

未注公差 GENERAL TOLERANCE

SELECT ✓			
TOL. ON.	1	2	3
X.XXX		±0.05	±0.15
X.XX	±0.15	±0.13	±0.25
X.X	±0.20	±0.25	±0.50
X.		±0.38	±1.00
ANGLE	±0.5°		

由 Autodesk 教育版产品制作