

[illegible]

</

A	B	C	D	E
REV.	DESCRIPTION	ECN NO.	NAME	DATE

⑦
⑥
⑤
④
③
②
①

FREE 常态	PUSH 按下

序号 NO.	名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	材料 MATERIAL	颜色 COLOR
7	导电接触夹	6	覆合银磷铜	镀银
6	推轴	1	POM	白色
5	盖板	1	PA66	黑色
4	弹簧	1	碳素钢	
3	勾针	1	精密钢圈	
2	基座	1	PA66	黑色
1	嵌件	2	H65 T=0.3mm	镀银

1、Rating:DC 30V 0.1A

2、Contact resistance: $\leq 100\text{m}\Omega$

3、Insulation resistance: $\geq 100\text{M}\Omega$ DC500V

4、Withstand voltage:AC 300V(30Hz)/min

5、Operating force: $250 \pm 50\text{g}$

6、life test:10000 cycles

7、Operation type: Self-locking

8、手工焊接/普通波峰
波峰 $240^{\circ} - 250^{\circ} \leq 3\text{S}$

GENERAL TOLERANCE

DIM. TOL.
30~ : ± 0.30
10~30 : ± 0.20
~10 : ± 0.15
GENERAL ANGLE:
X° ±2'

TITLE: 按键开关 Key Switch

DWG. NO.: TB-5850AP-6PL-26 CHECKED: MAX

PART NO.: TB-5850AP-6PL-26 DRAWN: ELLA

UNIT: mm SCALE: none SHEET: 1of 1 DWG. SIZE: A4 LAYER: bxconn APPROVED: WILL

[illegible]