Specifications

备注(Remark)

1.材料(MATERIAL)

胶芯：PA9T+30%G.F UL94V-0，颜色:黑色.

Housing:PA9T+30%G.F UL94V-0,Color:Black

四方针：黄铜，镍底80u"MIN,表面镀普金

Contact:Brass,GOLD PLATING OVER ALL

80u" MIN NICKEL UNDERPLATING OVER ALL

2.特性（characteristics):

额定电流：2 AMP

Raring Current:2 AMP.

接触阻抗：20 mΩ MAX.

Contact Resistance:20 mΩ MAX.

绝缘阻抗：1000 MΩ MIN.


Insulating Resistance:1000 MΩ MIN.

耐电压：AC 500V/分钟.

Withstanding Voltage:AC 500V/Minute.

温度范围：-40° C to+105° C

Temperture Range: -40° C to+105° C



Ordering Information

B256-2 40 A0 C S B E 2

NO.OF PINS	Contact Plating		INSULATOR	B:Black	PACKING
	Full Of Gold	Semi-gold	MATERIAL:	G:Grey427	A:PE Bag
4~100P	A0=0.8u"	B0=0.8U"	B:PA6T	E:Grey413	B:Tape & Reel
	A1=1u"	B1=1U"	C:PA9T	W:White	C:Tube
	A2=1.5u"	B2=1.5U"	D:LCP	U:Blue	D:Tube+CAP
	A3=2u"	B3=2U"			E:Tray
	A4=3u"	B4=3U"			
	A5=5u"	B5=5U"			
	A6=10u"	B6=10U"			
	A7=15u"	B7=15U"			
	A8=20u"	B8=20U"			
	A9=30u"	B9=30U"			
	S1=Ordinary Tin Plated				
	S2=Matte Tin Plated				
	S3=Tin-plated High-temperature				

REV	DATE	SYMBOL	MODIFICATION DESCRIPTION

OPERATION		SCALE		Fit
X.X	±0.25	UNIT		MM
X.XX	±0.20			
X.XXX	±0.10	SIZE	A4	DESIGN
Angle	±3°	SHEET	1/1	CHECK
DIM	TOL	PROJ.		APPROVE

Yxcon www.yxcon.com 东莞市宇熙精密连接器有限公司 Dongguan Yuxi Electronic Co.,Ltd.

DESIGN	刘伟 2021.05.30	PART NO.	B256-240A0CSBE2
CHECK		TITLE:	2.0长体加高简牛+22.5加高塑胶 40P L=30.8/2.8 H=28.2 总高:31.0 180度 黑色 PA9T料 镀普金 盒装182PCS K8002
APPROVE		Customer No.	