








- 1、Current Rating: 3A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -40℃~ +105℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1000V AC/minute
- 7、Material: Housing Nylon66 UL94-V0(2)



Circuit	Part NO.	Dimensions mm			
		A	B	C	D
2	XD-XHB-2Y	2.50	7.00	5.70	5.30
3	XD-XHB-3Y	5.00	9.50	8.20	5.10
4	XD-XHB-4Y	7.50	12.00	10.70	5.10
5	XD-XHB-5Y	10.00	14.50	13.20	7.60
6	XD-XHB-6Y	12.50	17.00	15.70	10.10
7	XD-XHB-7Y	15.00	19.50	18.20	12.60
8	XD-XHB-8Y	17.50	22.00	20.70	15.10
9	XD-XHB-9Y	20.00	24.50	23.20	17.60
10	XD-XHB-10Y	22.50	27.00	25.70	
11	XD-XHB-11Y	25.00	29.50	28.20	
12	XD-XHB-12Y	27.50	32.00	30.70	
13	XD-XHB-13Y	30.00	34.50	33.20	
14	XD-XHB-14Y	32.50	37.00	35.70	
15	XD-XHB-15Y	35.00	39.50	38.20	15.10
16	XD-XHB-16Y	37.50	42.00	40.70	
17	XD-XHB-17Y	40.00	44.50	43.20	
18	XD-XHB-18Y	42.50	47.00	45.70	
19	XD-XHB-19Y	45.00	49.50	48.20	
20	XD-XHB-20Y	47.50	52.00	50.70	



XD-XHR - N*** - *



			GENERAL TOLERANCE	制 图 DRAWING	05	 深圳讯答科技有限公司 ShenzhenXunDaTechnology Co.,Ltd			
			DIM TOL	审 核 CHECK					
			X.X ±0.30	批 准 APPROVAL		产品名称 TITLE	XHB (2.50) 单排 孔座	版本 REV.	A
1	初版发行		X.XX ±0.20	比 例 SCALE		产品料号 PART NO.	XD-XHB-NY	单位 UNITS	mm
			X.XXX ±0.10	投 影 Projection		材料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	Angle ±3.0°						



深圳讯答科技有限公司

ShenzhenXunDaTechnology Co.,Ltd

产品名称
TITLE

XHB (2.50) 单排 孔座

版本	REV.
----	------

产品料号
PART NO.

XD-XHB-NY

单 位	UNIT
-----	------

材料	MATERIAL
材料	MATERIAL

页次	
SHEET	

1/1
