


产品名称5. 08 NA连接器

标记	处数	更改前内容	更改后内容	签名	年.月.日



孔位	A	B
2	5.08	10.16
3	10.16	15.24
4	15.24	20.32
5	20.32	25.4
6	25.4	30.48
7	30.48	35.56
8	35.56	40.64
9	40.64	45.72
10	45.72	50.8
11	50.8	55.88
12	55.88	60.96
13	60.96	66.04
14	66.04	71.12
15	71.12	76.2

范围	>0-3	>3-18	>18-50	>50-100
公差	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5

使用温度范围 (Ambient temperature Range):-25°~+85°

适用线规 (Applicable Wires):AWG 22#~18#

适用基板厚度 Applicable PCboard thickness>:1.6mm

额定电压 (Voltage rating):250V AC,DC

额定电流 (Current rating):5A

接触电阻 Contact Resistance)<0.01Ω

绝缘电阻 (Insulation Resistance):>1000MΩ

耐压 (Withstand Voltage):1000V/min

材料 (Material)

1.基座: PA66 FV2

2.插针: 黄铜

材料	PA66 94V- 2 (0)or u1			
比例	1:1	设计/日期	审核/日期	批准/日期
版次				
重量		第1页 共1页	初始日期	2019-08-08

浙江博穆精密电子有限公司