

RoHS Compliant

| REV. | ZONE | DESCRIPTION | DESIGN | DATE |
|---|---|---|---|---|
| B | | NEW | | |






USB TYPE-C PIN ASSIGNMENTS


| A5 | CC1 | B12 | GND |
|---|---|---|---|
| A9 | VBUS | B9 | VBUS |
| A12 | GND | B5 | CC2 |
| PIN | SIGNAL NAME | PIN | SIGNAL NAME |






RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm




NOTES:
特性：Specifications
电器 Electrical:
接触阻抗：初始最大不超过40mΩMax,测试后变化值不超过10mΩMax
耐电压：AC200V 60S/MIN,0.5mA
Max:DC500V,60S/MIN,100ΩMax
绝缘阻抗：100M ohms MIN
额定电流：2A MAX
额定电压：10V MAX
材料：Matorial:
Molding：LCP料黑色耐高温塑胶
端子：C2680 T=0.20mm
外壳：SUS201 T＝0.30mm
电镀规格：
端子：半金锡，接触点镀金1u″，焊线处镀雾锡40-80u″.
外壳：镀镍80u″
环保要求：ROHS,REACH标准.

| | | | |
|---|---|---|---|
| X. ±0.50 | X.° ± 2° | UNITS mm | 深圳市创粤科技有限公司 |
| .X ±0.30 | .X° ± 1° | | |
| .XX ±0.10 | .XX° ± 0.5° | MAT'L | TITLE: TYPE-C 6PIN 180度插板DIP母座 高度H=15.0MM |
| .XXX ± 0.05 | | FINISH | APPD: / DWG NO.: TYPE-C-6P-H15.0-13023 |
| | | Q'TY | CHKD: / SCALE 1/1 / SHEET 1/1 / REV. A1 |
| | | | DR: |

THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF SHENZHEN CHUANGYUE TECHNOLOGY CO.,LTD. AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED IN ANY MANNER WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF SHENZHEN CHUANGYUE TECHNOLOGY CO., LTD