

RoHS Compliant

REV.	ZONE	DESCRIPTION	DESIGN	DATE
B		NEW		




USB TYPE-C PIN ASSIGNMENTS


A5	CC1	B12	GND
A9	VBUS	B9	VBUS
A12	GND	B5	CC2
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME




RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT

TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm







NOTES:

特性：Specifications

电器 Electrical:

接触阻抗：初始最大不超过40mΩMax,测试后变化值不超过10mΩMax

耐电压：AC200V 60S/MIN,0.5mA

Max:DC500V,60S/MIN,100ΩMax

绝缘阻抗：100M ohms MIN

额定电流：3A MAX

额定电压：15V MAX

材料：Matorial:

Molding：LCP料黑色耐高温塑胶

端子：C7025 T=0.20mm

外壳：SUS201 T＝0.30mm

电镀规格：

端子：半金锡，接触点镀金1u″，焊线处镀雾锡40-80u″.

外壳：镀镍80u″

环保要求：ROHS,REACH标准.

X. ±0.50	X.° ± 2°	UNITS	深圳市创粤科技有限公司
.X ±0.30	.X° ± 1°	mm	
.XX ±0.10	.XX° ± 0.5°	MAT'L	TITLE: TYPE-C 6PIN 180度贴板SMT母座 高度H=10.0MM
.XXX ± 0.05		FINISH	APPD: / DWG NO.: TYPE-C-6P-H10.0-13008
		Q'TY	CHKD: / SCALE 1/1 / SHEET 1/1 / REV. A1
			DR:

THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF SHENZHEN CHUANGYUE TECHNOLOGY CO.,LTD. AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED IN ANY MANNER WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF SHENZHEN CHUANGYUE TECHNOLOGY CO., LTD