











适应基板厚度：1.2mm—1.6mm
温度范围：-25C°-85C
额定电压：250V AC/DC
额定电流：3A
接触电阻：≤0.019
绝缘电阻：≥1000MQ
耐压：1000V AC/ninute

型号 Type	尺寸Dimensions mm	
	A	B
2P	7.5	2.5
3P	10	2.5
4P	12.5	3.86
5P	15	6.36
6P	17.5	8.86
7P	20	11.36
8P	22.5	13.86
9P	25	16.36
10P	27.5	18.86
11P	30	21.36
12P	32.5	23.86
13P	35	26.36
14P	37.5	28.86
15P	40	31.36

技术要求：
1）材质：见附表
2）电镀：见附表
3）塑件表面平整、光洁、无毛刺、气泡、
烧焦、变形、浇口无拉伤、多料或缺料等不良现象
4）端子表面无氧化、电镀不良等现象

RoHS Compliant
2013/95/EC
Pb Process Capable

CUSTOMER DRAWING

LXW connectivity 连兴旺电子(深圳)有限公司
LXWCONN ELECTRONICS(SHENZHEN)CO.,LTD

GENERAL TOLERANCE .X ±0.10 .XX ±0.05 .XXX ±0.02 ANGLE±1°	DESIGN Tan 2026.05.09	TITLE 2.5XHB卧式			
	CHECKED Tan 2026.05.09	PART NO. 18023-P10001BXX00R			
SIZE A4	APPROVAL Tan 2026.05.09	SCALE 1:1	UNITS MM	REV. A	SHEET 1 OF 1