






15091 - S 1 xxx W 44 P

- WAFER系列
- SOCKET
- 1 row
- 002:2P
  003:3P
- White
- PE-bag



编号	尺寸（mm）	
	A	B
02Y	1.50	4.50
03Y	3.00	6.00
04Y	4.50	7.50
05Y	6.00	9.00
06Y	7.50	10.50
07Y	9.00	12.00
08Y	10.50	13.50
09Y	12.00	15.00
10Y	13.50	16.50
11Y	15.00	18.00
12Y	16.50	19.50
20Y	28.50	31.50

SPECIFICATIONS

1、Current Rating：1A AC，DC
2、Voltage Rating：100V AC，DC
3、Temperatuer Range：-25℃～+85℃
4、Contact Resistance：20mΩ Max
5、Insulation Resistance：500MΩ Min
6、Withstanding Voltang：500V AC/minute
7、Material:Housing:Nylon66,UL94V-0

RoHS Compliant 2013/95/EC

Pb Process Capable

CUSTOMER DRAWING

LXW connectivity 连兴旺电子(深圳)有限公司
LXWCONN ELECTRONICS(SHENZHEN)CO.,LTD

DESIGN TAN 2026.10.14	TITLE				
CHECKED ZHANG 2026.10.14	PART NO. 15091-S1xxxW44P				
SIZE A4	APPROVAL TOM 2026.10.14	SCALE 1:1	UNITS MM	REV. A	SHEET 1 OF 1