
基材钻孔




正面字符



正面开窗



正面线路




反面线路



反面开窗



反面PI补强
FPC+PI总厚度：0.3±0.03MM



正面PI补强
FPC+PI总厚度：0.3±0.03MM

NOTES:
1.外形公差：±0.1mm
2.蚀刻线路公差:±0.02MM
3.字符公差：±0.2mm
4.覆盖膜对位公差：±0.2mm
5.补强对位公差：±0.3mm
6.钢片补强板对位公差±0.1mm

24017 - M 004 8 xx P x

- 1:同向
- 2:反向
- PE-bag
- 01:100mm
- 02:150mm
- Soldering
- 004:4P
- Others
- Wire harnesses系列

P数	宽度W
4	2.5
6	3.5
8	4.5
10	5.5
12	6.5
14	7.5
16	8.5
20	10.5
22	11.5
24	12.5
30	15.5
40	20.5

Unspecified Tol's ±mm				
Over	To	Fine	Medium	Coarse
0	6	0.07	0.1	0.2
6	30	0.1	0.2	0.5
30	120	0.15	0.3	0.8
120		0.3	0.5	1.2
ANGLE		0.5°	1°	2°

RoHS Compliant
2013/95/EC
Pb Process Capable

LXW connectivity 连兴旺电子(深圳)有限公司
LXWCONN ELECTRONICS(SHENZHEN)CO.,LTD

DESIGN ANDY 2026.10.13	TITLE 单体图				
CHECKED ZHANG 2026.10.13	PART NO. 24017-M0048xxPx				
APPROVAL TOM 2026.10.13	SCALE 1:1	UNITS MM	REV. A	SHEET 1 OF 1	
SIZE A4					