











2PIN







适应基板厚度：1.2mm—1.6mm
温度范围:-25C°—85C°
额定电压：250V AC/DC
额定电流：3A
接触电阻:≤0.01Ω
绝缘电阻:≥1000MΩ
耐压：1000V AC/minute

型号 Type	尺寸Dimensions mm	
	A	B
2P	7.5	2.5
3P	10	2.5
4P	12.5	3.86
5P	15	6.36
6P	17.5	8.86
7P	20	11.36
8P	22.5	13.86
9P	25	16.36
10P	27.5	18.86
11P	30	21.36
12P	32.5	23.86
13P	35	26.36
14P	37.5	28.86
15P	40	31.36

技术要求：

1）材质：见附表.
2）电镀：见附表.
3）塑件表面平整 、光洁、无毛刺、气泡、烧焦、变形、浇口无拉伤、多料或缺料等不良现象.
4）端子表面无氧化、电镀不良等现象.

NO.	NAME		DESCRIPTION
2	PIN		材质：黄铜，电镀：亮锡60u"MIN
1	Housing		材质：PA66(UL94V-0),颜色：本色

RoHS Compliant 2013/95/EC

修订 SER	修 改 摘 要 REVISION DESCRIPTION	签 名 SIGNATURE	日期 DATE
A	初版发行	Jack zhu	2026.03.11

一般公差 GENERAL TOLERANCE
.X ±0.35
.XX ±0.25
.XXX ±0.15
ANGLES ±5°

版本 (REV) A

LXW 连兴旺电子(深圳)有限公司
connectivity LXWCONN ELECTRONICS(SHENZHEN)CO.,LTD

制图 (DR):	Jack zhu 2026.03.11	品名(TITLE):
审核 (CHKD):	Andy cai 2026.03.11	料号(PART NO): 15004-P1***1NSN00R
核准 (APPD):	Tom peng 2026.03.11	比例(SCALE) 1:1 / 单位(UNITS) mm / 张数(SHEET) 1 OF 1 / 图幅(SIZE) A4