








TYPE 1



TYPE 2

编 号	尺寸（mm）	
	A	B
ZH-02AW	1.50	4.50
ZH-03AW	3.00	6.00
ZH-04AW	4.50	7.50
ZH-05AW	6.00	9.00
ZH-06AW	7.50	10.50
ZH-07AW	9.00	12.01
ZH-08AW	10.50	13.51
ZH-09AW	12.00	15.01
ZH-10AW	13.50	16.51
ZH-11AW	15.00	18.01
ZH-12AW	16.50	19.52
ZH-20AW	28.50	31.53





PCB LAYOUT

技术指标：

1、塑件表面应光洁、无毛刺、明显收缩、缺陷、裂纹等现象；
2、温度范围：-25℃~+85℃
3、额定电压：50V，AC,DC(等效）；
4、接触电阻：≤20MΩ；
5、绝缘电阻：≥500MΩ
6、耐压：500V，AC/minute.

线性公差 / General Tolerance
X. ±0.2
X.X ±0.1
X.XX ±0.05
角度公差 / Angle Tolerance
X° ±5.0°
X.X° ±3.0°
X.XX° ±1.0°

视角 / Projection

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计			标准化		
绘图	张银溪	191012			
审核	周建松	191013			
工艺			批准	周建松	191013

材料 / Material

塑 座：PA66(米黄色)
接触针：黄铜（镀锡）

阶段标记	版本	比例
	2.0	1:1
共 1 张	第 1 张	

LXW 连兴旺电子(深圳)有限公司
LXWCONN ELECTRONICS(SHENZHEN)CO.,LTD

品名 / ProduceName

压接式连接器

型号 / Model

ZH1.5-XAW