









适应基板厚度：1.2mm—1.6mm
温度范围:-25C° —85C°
额定电压：250V AC/DC
额定电流：2A
接触电阻:≤0.01Ω
绝缘电阻:≥1000MΩ
耐压：800V AC/minute

技术要求：
1）材质：见附表.
2）电镀：见附表.
3）塑件表面平整 、光洁、无毛刺、气泡、烧焦、变形、浇口无拉伤、多料或缺料等不良现象.
4）端子表面无氧化、电镀不良等现象.



型号 Type	尺寸Dimensions mm	
	A	B
2P	6.0	2.0
3P	8.0	4.0
4P	10.0	6.0
5P	12.0	8.0
6P	14.0	10.0
7P	16.0	12.0
8P	18.0	14.0
9P	20.0	16.0
10P	22.0	18.0
11P	24.0	20.0
12P	26.0	22.0
13P	28.0	24.0
14P	30.0	26.0
15P	32.0	28.0


RoHS Compliant 2013/95/EC
Pb Process Capable


CUSTOMER DRAWING


LXW connectivity 连兴旺电子(深圳)有限公司
LXWCONN ELECTRONICS(SHENZHEN)CO.,LTD

GENERAL TOLERANCE
.X ±0.10
.XX ±0.05
.XXX ±0.02
.ANGLE±1°


DESIGN Tan 2026.04.29	TITLE 2.0PH卧式				
CHECKED	PART NO. 15035-S10002BXX00R				
APPROVAL	SIZE A4	SCALE 1:1	UNITS MM	REV. A	SHEET 1 OF 2








2PIN





适应基板厚度：1.2mm—1.6mm
温度范围:-25C° --85C°
额定电压：250V AC/DC
额定电流：2A
接触电阻:≤0.01Ω
绝缘电阻:≥1000MΩ
耐压：800V AC/minute

技术要求：
1）材质：见附表.
2）电镀：见附表.
3）塑件表面平整 、光洁、无毛刺、气泡、烧焦、变形、浇口无拉伤、多料或缺料等不良现象.
4）端子表面无氧化、电镀不良等现象.

型号 Type	尺寸Dimensions mm	
	A	B
2P	6.0	2.0
3P	8.0	4.0
4P	10.0	6.0
5P	12.0	8.0
6P	14.0	10.0
7P	16.0	12.0
8P	18.0	14.0
9P	20.0	16.0
10P	22.0	18.0
11P	24.0	20.0
12P	26.0	22.0
13P	28.0	24.0
14P	30.0	26.0
15P	32.0	28.0

RoHS Compliant 2013/95/EC

Process Capable

CUSTOMER DRAWING

LXW connectivity 连兴旺电子(深圳)有限公司
LXWCONN ELECTRONICS(SHENZHEN)CO.,LTD

GENERAL TOLERANCE
.X ±0.10
.XX ±0.05
.XXX ±0.02
.ANGLE±1°

DESIGN Tan 2026.04.29	TITLE 2.0PH立式				
CHECKED	PART NO. 15035-S10001BXX00R				
APPROVAL	SCALE 1:1	UNITS MM	REV. A	SHEET 2 OF 2	
SIZE A4					