


http://hcdz2017.com/

标记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修改 REVISE	日期 DATE	核准 APPROVE









SPECIFICATIONS


1. 额定电流：9.0A AC, DC
2. 额定电压：250V AC, DC
3. 温度范围：-25° C~+85° C
4. 接触电阻：≤15mΩ
5. 绝缘电阻：≥1000mΩ
6. 耐 电 压：1500V AC/minute
7. 适用线规：AWG#20 to #22
8. 线皮外径：□1.8-1.6mm
9. 表面处理：镀镍20μ"以上：
   镀亮锡80-120μ"以上



Section: A-A



Section: B-B



Section: C-C

1	端子	铜	镀锡	
序 号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注

深圳市虹成电子有限公司	品名 TITLE	端子	
	料号 PART NO	HC-DZ-5557-4.2	
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)	比列 SCALE	1:1	
X.±0.25 X.°±2° / .X±0.20 .X°±1° / .XX±0.15 .XX°±0.5° / .XXX±0.10 .XXX°±0.5°	单位 UNIT	MM	制图 DRAW: AhYe
	张数 PART NO	1 OF 1	审核 CHECKED: 夏操云
	版本 REV	A	批准 APPROVE: 赵亮亮

http://hcdz2017.com/