
客户图

NO.	ECN NO.	DESCRIPTION	DATE



截面 A-A

RECOMMENDED PCB LAYOUT

Note:

1: Material(材料):
Housing: PA9T(胶芯:PA9T)
Pin: Brass C3604 (针体：黄铜 C3604)
Magnet: NdFeB (磁铁：钕铁硼)

2: Plating(电镀):
Pin: 3u' Au over 50u'~80u' Ni
(针体：镀金3u'，镍底50u'~80u'。)
Magnet : nickel plating (磁铁：镀镍)

3: Electrical(电气特性):
Insulation Resistance: 1,000MΩ minimum.
(绝缘电阻：1,000MΩ以上)
Dielectric Withstand Voltage: 500VAC/minute.
(抗击电压：500VAC/minute)

4: WorkTemperature(工作环境):
Withstanding Higt Temperature: 280℃
Operational Temperature: －20℃～ ＋70℃

深圳市鑫探技术有限公司
HTTP://WWW.XYZPOGOPIN.COM
TEL:0755-28773277 FAX:0755-28891353

SCALE:	N/A	UNIT	mm	THE UNMARKED TOLERANCE ARE AS BELOW :	DESIGNED BY:		DWG. NO. YZCT0675-20108-02025-01
SHEET:	1 of 1	PROJECTION		LENGTH / ANGLE: X.XX ±0.05mm, X.X ±0.10mm, X. ±0.20mm; X.XX ±0.50°, X.X ±1.00°, X. ±2.00°	CHECKED BY:		TITLE: Pogo pin 连接器
DATE:	2026.9.3	VER.	A.1		APPROVED BY:		