


客户图

NO.	ECN NO.	DESCRIPTION	DATE







RECOMMENDED PCB LAYOUT

Note:

1: Material(材料)：
Housing: PA9T(胶芯:PA9T)
Pin: Brass C3604 (针体：黄铜 C3604)
Magnet: NdFeB (磁铁：钕铁硼)

2: Plating(电镀)：
Pin: 3u' Au over 50u'~80u' Ni
(针体：镀金3u'，镍底50u'~80u'。)
Magnet ：nickel plating (磁铁：镀镍)

3: Electrical(电气特性)：
Insulation Resistance: 1,000MΩ minimum.
(绝缘电阻：1,000MΩ以上)
Dielectric Withstand Voltage: 500VAC/minute.
(抗击电压：500VAC/minute)

4: WorkTemperature(工作环境)：
Withstanding Higt Temperature: 280℃
Operational Temperature: －20℃～ ＋70℃

深圳市鑫探技术有限公司
HTTP://WWW.XYZPOGOPIN.COM
TEL:0755-28773277 FAX:0755-28891353

SCALE:	N/A	UNIT	mm
SHEET:	1 of 1	PROJECTION	
DATE:	2026.9.15	VER.	A.1

THE UNMARKED TOLERANCE ARE AS BELOW :

LENGTH		ANGLE	
X.XX	±0.05mm	X.XX	±0.50°
X.X	±0.10mm	X.X	±1.00°
X.	±0.20mm	X.	±2.00°

DESIGNED BY:		DWG. NO.	YZCT0675-20078-03025-01
CHECKED BY:		TITLE:	Pogo pin 连接器
APPROVED BY:			