


客户图


NO.	ECN NO.	DESCRIPTION	DATE








截面 A-A





RECOMMENDED PCB LAYOUT

Note:

1: Material(材料):
- Housing: PA9T(胶芯:PA9T)
- Pin: Brass C3604 (针体：黄铜 C3604)
- Magnet: NdFeB (磁铁：钕铁硼)

2: Plating(电镀):
- Pin: 3u' Au over 50u'~80u' Ni
- (针体：镀金3u'，镍底50u'~80u'。)
- Magnet : nickel plating (磁铁：镀镍)

3: Electrical(电气特性):
- Insulation Resistance: 1,000MΩ minimum.
- (绝缘电阻：1,000MΩ以上)
- Dielectric Withstand Voltage: 500VAC/minute.
- (抗击电压：500VAC/minute)

4: WorkTemperature(工作环境):
- Withstanding Higt Temperature: 280℃
- Operational Temperature: －20℃～ ＋70℃

深圳市鑫探技术有限公司
HTTP://WWW.XYZPOGOPIN.COM
TEL:0755-28773277 FAX:0755-28891353

SCALE:	N/A	UNIT	mm
SHEET:	1 of 1	PROJECTION	
DATE:	2026.9.3	VER.	A.1

THE UNMARKED TOLERANCE ARE AS BELOW :

LENGTH		ANGLE	
X.XX	±0.05mm	X.XX	±0.50°
X.X	±0.10mm	X.X	±1.00°
X.	±0.20mm	X.	±2.00°

DESIGNED BY:		DWG. NO.	YZCT0675-20078-02025-01
CHECKED BY:		TITLE:	Pogo pin 连接器
APPROVED BY:			