












PIN No	DESCRIPTION
C1	VCC : SUPPLY VOLTAGE
C2	RST : RESET SIGNAL
C3	CLK : CLOCK SIGNAL
C4	RESERVED
C5	GND
C6	VPP : VARIABLE SUPPLY VOLTAGE
C7	I/O : SERIAL DATA INPUT/OUTPUT
C8	RESERVED



RECOMMENDED PCB LAYOUT

TOLERANCE:±0.05



MICRO SIM CARD

备注:

1.材质:

1.1胶芯：LCP S475 UL94V-0;

1.2端子：C5210,镍底50U"MIN，接触区域镀金1U"MIN;
焊脚镀刷金.

1.3外壳：SUS304-1/2，整体镀可焊镍50U"MIN.焊接区域刷金.

2.主要特性:

2.1额定电流：1.0A/PCS MAX

2.2额定电压：12V AC;

2.3接触阻抗：60mΩ MAX;

2.4绝缘阻抗：1000mΩ MIN 100V DC;

2.5耐压测试：500V AC 每分钟;


2.6使用寿命：5000次;


2.7工作温度：-30℃～+80℃.


广东国连电子有限公司


GUANGDONG GUOLIAN ELECTRONICS CO.,LTD

TOLERANCE: X.X ±0.30, X.XX ±0.25, X.XXX ±0.15, X.° ±2°, X.X' ±0.5'	DRAWED BY: 5	DATE: 11	PART NAME: 1
	CHECKED BY: 6	DATE: 22	PART NO. MIB5FW1082C2
UNIT: mm [inch]	APPROVED BY: 7	DATE: 33	MOLD NO. / DRAW NO. 3
SCALE:1:1 SIZE: A4			SHEET NO. 4











<TABLE 1> PACKAGING QUANTITY

QTY/REEL	REEL/CARTON	QTY/CARTON
1200	10	12000





NOTE:
1. 依<图一>示放置产品于下载中, 每穴放置1PCS产品.
2. 包装机包好后, 在REEL的个等分点贴上胶带, 以防止REEL张开, 每REEL贴1PCS标签, 如<图二>示
3. 包装数量见如<TABLE 1>示
4. 包装成箱见如<图三>示
   箱底放保丽龙板, 再依次将指定数量的卷装产品放入箱内, 四角分别放入四个三角护板, 最上层再放上保丽龙板.
5. 封箱, 在封好的纸箱上按客户要求写上料号, 数量等

广东国连电子有限公司
GUANGDONG GUOLIAN ELECTRONICS CO., LTD

TOLERANCE: X.X ±0.30, X.XX ±0.25, X.XXX ±0.15, X.° ±2°, X.X' ±0.5'	DRAWED BY: 5	DATE: 11	PART NAME: 1	
UNIT: mm [inch]	CHECKED BY: 6	DATE: 22	PART NO.	C-MIB5FW1082C2
			MOLD NO.	
SCALE:1:1 SIZE: A4	APPROVED BY: 7	DATE: 33	DRAW NO:	3
			SHEET NO.	4