



标记	版次	变　更　内　容	日 期
	A版	新版图面	16-06-21
△b	B版	更新PCB LAYOUT 孔径大小	26-10-23









PCB LAYOUT

NOTES:

MATERIAL:

1.HOUSING MATERIAL	:GLASS FILLED POLYESTER UL94V-0.
2.CONTACT MATERIAL	:PHOSPHOR BRONZE Ø0.46mm.
3.PLATING	:GOLD PLATING OVER NICKEL.
4.SHIELD	:0.23mm THICKNESS COPPER ALLOY WITH NICKEL PLATED.

ELECTRICAL:

1.VOLTAGE RATING	:125 VAC RMS.
2.CURRENT RATING	:1.5 AMP.
3.CONTACT RESISTANCE	:30 MILLIOHMS MAX.
4.INSULATION RESISTANCE	:500 MEGOHMS MIN @ 500V DC .
5.DIELECTRIC WITHSTANDING RESISTANCE	:1000V AC RMS 50Hz. 1MIN.

MECHANICAL:

1. DURRABILITY	:750 CYCLES MIN.
2.PCB RETENTION PRE-SOLDER	:1 LB MIN.

ENVIRONMENTAL:

1. STORAGE	: -40℃~+85℃
2. OPERATION	: -25℃~+85℃

TOLERANCE TABLE	
.0	±0.30
.00	±0.20
.000	±0.05

APPROVED:	DATE:	深圳市灿科盟实业有限公司 Ckmtw CHANKLEMENT INDUSTRYCO., LTD
CHECKED:	DATE:	TITLE: RJ45-8P/8C 5JB-2*3 H=31.23 弯脚 带屏蔽 带灯 带弹片
DRAWN: ZYJ	DATE: 2016-06-21	PART. NO. R-RJ45R08P-C601
		UNIT mm SCALE free
		FILE NO. Ckmtw-RJ45-0166 REV. B HY04