



RoHS Compliant









电 路 图








LCK-TA 031 HXX-X X X X

- 联晟欣 LCK
- 产品类别 TA:轻触开关
- 产品流水料号识别码 031
- 高度 H25:2.5H H28:2.8H H35:3.50H H40:4.0H H46:4.6H
- 克力 1：180克力 2：250克力
- 有柱无柱 Y：有柱 W：无柱
- 包装方式 L:圆盘 S:袋装
- 按钮颜色 0:蓝色

H
2.5
2.8
3.5
4.0
4.6

主要技术规格:

1. 额 定 值: 50mA DC12V
2. 接触电阻: ≤100mΩ
3. 操 作 力: 250±40gf
4. 行 程: 0.20±0.05mm
5. 绝缘电阻: ≥100MΩ
6. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
7. 寿 命: 100,000 Cycles



PCB. 焊接图

序号	部件名称	材料	数量	备 注
1	基座	LCP	1	耐温260℃
2	嵌件	黄铜	1	镀银
3	簧片	不锈钢	1	覆银
4	按钮	PPA&硅胶	1	耐温260℃
5	盖板	黄铜	1	镀锡

QUADRANT POINT QP
TANGERCY POINT TP
INTERSECTION POINT IP

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED,TOLERANCE:
X. ±0.25
X.x ±0.20
X.xx ±0.15
ANGULAR ±3°

联晟欣连接器（深圳）有限公司
Lianshengxin Connector (Shenzhen) Co., Ltd

DESIGN	Andy	DATE	2014.12.24
CHECKED		DATE	
APPROVED		DATE	

TITLE: TACRILE SWITCH

PART NO: LCK-TA031HXXX-XXX	REV: 04	SCALE: 1:1	UNIT: mm
DRAWING NO:	SIZE: A4	SHEET: 1/1	

LCKELEC