
| REV | DESCRIPTION | DESIGN | DATE |
|---|---|---|---|
| A | | | |
| | | | |

SCALE:1/2











Specifications:


Poles: 02 to 12
Contact resistance:≤10mΩ
Insulation resistance:≥1000MΩ
Rated voltage:250V AC DC
Rated current:5.0A AC DC
Withstand Voltage: 1000V AC/minute
Temperature Range:−25°C～ +85°C
Material:PA66 UL94V−0,BLACK








| PIN. | DIM A | DIM B |
|---|---|---|
| 2pin | 3.00 | 6.90 |
| 3pin | 6.00 | 9.90 |
| 4pin | 9.00 | 12.90 |
| 5pin | 12.00 | 15.90 |
| 6pin | 15.00 | 18.90 |
| 7pin | 18.00 | 21.90 |
| 8pin | 21.00 | 24.90 |
| 9pin | 24.00 | 27.90 |
| 10pin | 27.00 | 30.90 |
| 11pin | 30.00 | 33.90 |
| 12pin | 33.00 | 36.90 |

ORDER INFORMATION:

A3001Y-**-A7K-P

PART No.
No.OF CIRCUITS: 02-12
PACKAGING: P=PE
PLASTIC MATERIAL: A7K=PA66

浙江创都电子科技有限公司

| GENERAL TOLERANCE | | | |
|---|---|---|---|
| X. | ±0.50 | X. | ±5° |
| X.X | ±0.30 | X.X | ±2° |
| X.XX | ±0.20 | X.XX | ±1° |

UNITS: mm

USE: CUSTOMER
APPD:
CHKD:
DR:

料号编码：A3001Y-**-A7K-P

PART NO.: CAX-MX3.0-1D03Y-GK

模号：GK

SCALE 1 : 1

SHEET 1 / 1