





电路示意图




开关安装面板











安装配件


M12X1滚花螺母
数量：1




弹垫片
数量：1




塑料垫片
数量：1




M12X1螺母
数量：1



"0"型垫圈
数量：1





技术要求：

1. 开关参数：16(10)A 250VAC;20(12)A 125VAC
2. 操作温度：-25℃~+85℃
3. 接触电阻：≤0.02Ω
4. 绝缘电阻：≥10MΩ
5. 耐压：
   极与极(P-P):1500Vac 50Hz 1min 1.0mA
   极与壳(P-H):1500Vac 50Hz 1min 1.0mA
6. 扭柄换向力： 2 — 1 5N
7. 寿命：5 0 0 0 0次
8. 材料：电胶木和铜合金
8. 防护等级：IP67

01	--	第一次出图			2026.01.06
版次 (REV.)	参考 (REF.)	描述(DESCRIPTION)	绘图 (DRAW BY)	批核 (APP. BY)	日期 (DATE)

名称 (NAME)	防水型钮子开关规格书		功能 (Function)	SPDT:(ON)-OFF-(ON)
PART NO	CAX-KL-D123FS-YB-17.55JL		绘图 (DRAW BY)	柄型: YB圆柄
	模号：JL	比例 (SCALE) 1:1	日期 (DATE) 2026.01.06	日期 (DATE)

公差除特别要求外，均按此规定执行:X.=±0.20,.X=±0.15,.XX=±0.1,<=±1°,单位:mm
(Tolerance unless otherwise specified:X.=±0.20,.X=±0.15,.XX=±0.10,<=±1°,unit:mm)

浙 江 创 都 电 子 科 技 有 限 公 司