




PRODUCT SPECIFICAION












技术参数SPE CIFICATIONS

温度范围(Temperature range)：40 -°C~+105°C
额定电压（Voltage rating）:250 V.Ac/Dc
额定电流（Current rating ）:10.0A Ac/Dc
接触电阻（Contact resistance）:≤10 MΩ
绝缘电阻（Insulation resistance ）:≥1000MΩ
耐压（Withstand voltage ）:1500 V.Ac/1min
材料（Material）:
针座（Wafer）: LCP UL94V-0
插针（Terminal）:黄铜（Rhos.bronze Tin/plated）
贴片（Wafer）:黄铜（Rhos.bronze Tin/plated）
包装方式（Package）:贴片（Wafer）
散装 Loosen Package
编带 Tape Reel Package



Mating PCB detail

Circuits	Dimensions(mm)		
	DIM.A	DIM.B	DIM.C
02	3.96	11.88	8.60
03	7.92	15.84	12.56
04	11.88	19.80	16.52
05	15.84	23.76	20.48
06	19.80	27.72	24.44
07	23.76	31.68	28.40
08	27.72	35.64	32.36
09	31.68	39.60	36.32
10	35.64	43.56	40.28
11	39.60	47.52	44.24
12	43.56	51.48	48.20
13	47.52	55.44	52.16
14	51.48	59.40	56.12
15	55.44	63.36	60.08
16	59.40	67.32	64.04

浙江创都电子科技有限公司

			PART NO： CAX-VH396-3A-LAT-D	模号 D
设计:		2022.04.28		
审核:		2022.04.28	SERIES:	
批准:				DRAW NO.
CUSTOMER DRAWING客户图纸			REV. 1.00 SCALE N/A	UNIT: mm / SHEET: 1/1