

REV	DESCRIPTION	DESIGN	DATE
A			


SCALE:1/2








Specifications:


Poles: 02 to 12
Contact resistance:≤10mΩ
Insulation resistance:≥1000MΩ
Rated voltage:250V AC DC
Rated current:5.0A AC DC
Withstand Voltage: 1000V AC/minute
Temperature Range:−25°C～ +85°C
Material:PA66 UL94V−0,BLACK














PIN.	DIM A	DIM B
2pin	3.00	6.90
3pin	6.00	9.90
4pin	9.00	12.90
5pin	12.00	15.90
6pin	15.00	18.90
7pin	18.00	21.90
8pin	21.00	24.90
9pin	24.00	27.90
10pin	27.00	30.90
11pin	30.00	33.90
12pin	33.00	36.90

ORDER INFORMATION:

A3001Y-**-A7K-P

PART No.
No.OF CIRCUITS: 02-12
PACKAGING: P=PE
PLASTIC MATERIAL: A7K=PA66

浙江创都电子科技有限公司

料号编码：A3001Y-**-A7K-P

GENERAL TOLERANCE			
X.	±0.50	X.	±5°
X.X	±0.30	X.X	±2°
X.XX	±0.20	X.XX	±1°

UNITS: mm

USE: CUSTOMER
APPD:
CHKD:
DR:

PART NO.: CAX-MX3.0-1D04Y-GK

模号：GK

SCALE 1 : 1

SHEET 1 / 1