


REV	DESCRIPTION	DESIGN	DATE
A			


SCALE:1/2








Specifications:
- Poles: 02 to 12
- Contact resistance:≤10mΩ
- Insulation resistance:≥1000MΩ
- Rated voltage:250V AC DC
- Rated current:5.0A AC DC
- Withstand Voltage: 1000V AC/minute
- Temperature Range:−25°C～ +85°C
- Material:PA66 UL94V−0,BLACK














PIN.	DIM A	DIM B
2pin	3.00	6.90
3pin	6.00	9.90
4pin	9.00	12.90
5pin	12.00	15.90
6pin	15.00	18.90
7pin	18.00	21.90
8pin	21.00	24.90
9pin	24.00	27.90
10pin	27.00	30.90
11pin	30.00	33.90
12pin	33.00	36.90

ORDER INFORMATION:

A3001Y-**-A7K-P
- PART No.
- No.OF CIRCUITS: 02-12
- PACKAGING: P=PE
- PLASTIC MATERIAL: A7K=PA66

浙江创都电子科技有限公司

GENERAL TOLERANCE			
X.	±0.50	X.	±5°
X.X	±0.30	X.X	±2°
X.XX	±0.20	X.XX	±1°

UNITS: mm

USE: CUSTOMER
APPD:
CHKD:
DR:

料号编码：A3001Y-**-A7K-P

PART NO.: CAX-MX3.0-1D06Y-GK

模号：GK

SCALE 1 : 1

SHEET 1 / 1