


| REV | DESCRIPTION | DESIGN | DATE |
|---|---|---|---|
| A0 | | | |
| | | | |









PCB LAYOUT(Tolerance:±0.05)



| PIN | DIM A | DIM B |
|---|---|---|
| 2x2 | 3.00 | 9.65 |
| 2x3 | 6.00 | 12.65 |
| 2x4 | 9.00 | 15.65 |
| 2x5 | 12.00 | 18.65 |
| 2x6 | 15.00 | 21.65 |
| 2x7 | 18.00 | 24.65 |
| 2x8 | 21.00 | 27.65 |
| 2x9 | 24.00 | 30.65 |
| 2x10 | 27.00 | 33.65 |
| 2x11 | 30.00 | 36.65 |
| 2x12 | 33.00 | 39.65 |




Specifications:

Contact resistance:≤10mΩ
Insulation resistance:≥1000MΩ
Rated voltage:250V AC DC
Rated current:5.0A AC DC
Withstand Voltage：1000V AC/minute
Temperature Range:−25℃～ +85℃
Housing:LCP UL94V−0,BLACK
Contacts:Brass/MATTE Sn−plated
Solder Tabs:Brass/MATTE Sn−plated


ORDER INFORMATION:

A3001AWR−2**−F9KB3−R


PART No.
No.OF CIRCUITS: 04−24
PLASTIC MATERIAL: F9K=LCP
PACKAGING: R=REEL
Metal code: 3=Brass
PLATING: B=MATTE Sn

| 浙江创都电子科技有限公司 | | | 料号编码：A3001AWR-2**-F9KB3-R |
|---|---|---|---|
| GENERAL TOLERANCE | | USE: CUSTOMER | PART NO.: CAX-MX3.0-2S04-AWBT-GK |
| X. ±0.50 | X. ±5° | APPD: | 模号：GK |
| X.X ±0.30 | X.X ±2° | CHKD: | |
| X.XX ±0.20 | X.XX ±1° | DR: | SCALE 1 : 1 / SHEET 1 / 1 |
| | UNITS: mm | | |


| REV | DESCRIPTION | DESIGN | DATE |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |




2x1P




2x2P




2x3P




2x5P




2x6P




2x7P




2x12P




2x11P



2x10P



2x9P



2x8P

浙江创都电子科技有限公司

| GENERAL TOLERANCE | | USE: CUSTOMER | PART NO.: | |
|---|---|---|---|---|
| X. ±0.50 | X. ±5° | APPD: | | |
| X.X ±0.30 | X.X ±2° | CHKD: | DWG NO.: | |
| X.XX ±0.20 | X.XX ±1° | DR: | SCALE 1 : 1 | SHEET 1 / 1 |
| | UNITS: mm | | | |