


Kinghelm®

REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DATE	DESIGN
A0.	/.	新版发行	20.05.06	
A1.	/.	重新校对图面	21.01.07	









PIN数	A±0.1	B±0.1	C±0.1
2P	4.30	1.00	3.25
3P	5.30	2.00	4.25
4P	6.30	3.00	5.25
5P	7.30	4.00	6.25
6P	8.30	5.00	7.25
7P	9.30	6.00	8.25
8P	10.30	7.00	9.25
9P	11.30	8.00	10.25
10P	12.30	9.00	11.25

Specifications:
1.Rated Voltage : 50V AC/DC
2.Rated Current : 1A AC,DC
3.Withstand Voltage : 200V AC/minute
4.Contact Resistance : 50mΩ(MAX.)
5.Insulation Resistance : 100MΩ(MIN.)
6.Storage Temperature Range:-40°C~+85°C;
7.Operation Temperature Range:-25°C~+70°C;





RECOMMENDER P.C.B.LAYOUT TOP VIEW
(COMPONENT SIDE TOLERANCE±0.1)

序号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注
3	插片	黄铜H65	镀镍锡	
2	插针	黄铜H65	镀镍锡	
1	基座	LCP	本 色	

深圳市金航标电子有限公司
www.kinghelm.com.cn 0755-28190160

UNLESS OTHERWISE, GENERAL TOLERANCE:
X.xxx ±0.05
X.xx ±0.15
X.x ±0.25
ANGULAR:
X.xx° ±1°
X.x° ±3°
X.° ±5°

NAME: 针座1.0卧贴8P
P/N: KH-A1001WF-08A
DWG NO:

THIRD ANGLE PROJECTION

UNIT:	SCALE	SIZE:	SHEET:	REV.
MM	1:1	A4	1/1	A1

DRAWN: CHECKED: APPROVED: