



REV.	DESCRIPTION	ECN NO.	NAME	DATE















1、Rating:DC 30V 0.1A
2、Contact resistance:≤100mΩ
3、Insulation resistance:≥100MΩ DC500V
4、Withstand voltage:AC 300V(30Hz)/min
5、Operating force:250±50g
6、life test:10000 cycles
7、Operation type: Self-locking
8、手工焊接/普通波峰
波峰240°-250°≤3S





印制线路板
PCB Layout Recommended

1、常态行程:5.0mm±0.1
2、通电行程:3.9mm±0.1
3、锁住行程:4.1mm±0.1

FREE 常态	PUSH 按下
	
	

电路图
Circuit Diagram

7	导电接触夹	6	覆合银磷铜	镀银
6	推轴	1	PA66	白色
5	盖板	1	PA66	黑色
4	弹簧	1	碳素钢	
3	勾针	1	精密钢圈	
2	基座	1	PA66	黑色
1	嵌件	2	H65 T=0.3mm	镀银
序号 NO.	名称 DESCRIPTION	数量 Q'TY	材料 MATERIAL	颜色 COLOR

GENERAL TOLERANCE		DONGGUAN BAOXUN PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD		BXCONN®
DIM.	TOL.	TITLE: 按键开关 Key Switch		
30~	:±0.30			
10~30	:±0.20			
~10	:±0.15			
GENERAL ANGLE:		DWG. NO.: TB-B5858-Z-PTP	CHECKED: MAX	
X.°	±2°	PART NO.: TB-B5858-Z-PTP	DRAWN: ELLA	
		UNIT: mm / SCALE: none / SHEET: 1of 1 / DWG. SIZE: A4 / LAYER: bxconn	APPROVED: WILL	