


RoHS

MAPX	MODIFICATION	DRW	DATE







电气特性:Electrical:

1.额定电流：Current Rating
1.5A/contact terminal

2.额定电压：Voltage Rating
30V DC

3.接触阻抗:Contact Resistance
30 milliohms MAX

4.耐电压:Dielectnic Withstanding Voitage:
500 V AC AT Sea Levol

5.绝缘阻抗:Lnsulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN

物理性能:Mechanical:

1.插拔力：Cnnector Mate and Unmate Force
Mate force:3.57kgf(MAX)
Unmate force:0.7kgf(MIN)

2.端子保持力：Terminal Retenion
1.2kgf(MIN)

3.寿命：1500次

原材料:Matorial:

1.塑胶:Housing:pbt

2.端子:Contact:Copper Alloy C2680

3.外壳:Shell:SPCC

电镀:Finish:

1.端子Contact:Au g/f u″ Plated on contact area
Tin50u″ Plated on solder area
Nickel 50u″ Plated underplating over all.

2.外壳Shell: Nickel 50u″Min plating over all.

产品图
PRODUCT CHART DWG

公差一览表
TOLERANCE UNLESS OTHERMSE

X.	±0.35	X.	±5.°
.X	±0.25	.X	±2.°
.XX	±0.20	.XX	±1.°
.XXX	±0.05	.XXX	±0.5°

深圳市精拓金电子有限公司
Shenzhen Jing Tuo Jin Electronics Co., Ltd.

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	L-S-S	制图料号 PRODUCT PART NO.	917-511A1015B20201
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	郭治富	产品名称 PRODUCT NO.	USB A/M短体前壳(加长版)
日期 DATE	2021-03-10	核准 APPD	黄国荣	角法 VIEW	版本 VER: A0

您正在使用 ZWCAD 2022 个人版，不得用于商业用途， 详情请咨询4007-182-588。