


由 AUTODESK 学生版生成









H
1.8
2.0
2.5
3.8
5.0

主要技术规格:

1. 额 定 值: 50mA DC12V
2. 接触电阻: ≤50mΩ
3. 操 作 力: 160±30gf
4. 行　　程: 0.20±0.1mm
5. 绝缘电阻: ≥100MΩ
6. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
7. 寿　　命: 100,000 Cycles



电路图




PCB. 焊接图

序号	零件名称	材料规格	数量	备注
6	引脚、触点	黄铜	1	镀银
5	基座	LCP	1	耐温280℃（黑色）
4	防尘膜	PI	1	耐温280℃（黄色）
3	簧片	不锈钢	1	覆银
2	盖板	不锈钢	1	/
1	按钮	LCP	1	耐温280℃（黑色）

标记	处数	更改文件号	签 名	日 期
设 计		LJ		2016.05.10
审 核		LJ		2016.05.10
批 准		ZAJ		2016.05.12

第一视角



比 例		一般公差	
单 位	mm	>0.5~2	±0.10
重 量		>2~5	±0.25
		>5~10	±0.30
		角度	±0.5°

名称:

3*4X2.5H贴片160G系列

型号:

TAT-3425-TC

东莞市高铖达电子科技有限公司

由 AUTODESK 学生版生成