



H
4.3
5.0
6.0








PCB. 焊接图





电 路 图


主要技术规格:

1. 额 定 值: 50mA DC12V
2. 接触电阻: ≤100mΩ
3. 操 作 力: 250±40gf
4. 行　　程: 0.20±0.1mm
5. 绝缘电阻: ≥100MΩ
6. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
7. 寿　　命: 40,000 Cycles

序号	零件名称	材料规格	数量	备注
5	引脚、触点	黄铜	1	镀银
4	基座	PPA（白）	1	耐温280℃
3	簧片	不锈钢	1	覆银
2	盖板	冷轧钢	1	镀锡
1	按钮	PPA（白）	1	耐温280℃

标记	处数	更改文件号	签 名	日 期
设 计		刘工	2016.05.10	
审 核		刘工	2016.05.10	
批 准		张工	2016.05.12	

第一视角



比 例		一般公差	
单 位	mm	>0.5~2	±0.10
重 量		>2~5	±0.25
		>5~10	±0.30
		角度	±0.5°

名称:

3*6*5.0H正按白色260G

型号:

TAT-3650-TZ

东莞市高钺达电子科技有限公司