



TACT SWITCH SPECIFICATION
轻触开关产品承认书











电 路 图


H	
4.3	4.5
5.0	5.5
6.0	6.5
....	....
....	....
17.0	18.0
19.0	20.0
21.0	22.0

主要技术规格:

1. 额 定 值: 50mA DC12V
2. 接触电阻: ≤50mΩ
3. 操 作 力: 250±40gf
4. 行 程: 0.25±0.1mm
5. 绝缘电阻: ≥100MΩ
6. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
7. 寿 命: 100,000 Cycles








PCB. 焊接图

序号	零件名称	材料规格	数量	备注
5	引脚、触点	黄铜	1	镀银
4	基座	PPA	1	耐温280℃（黑色）
3	簧片	不锈钢	1	覆银
2	盖板	冷轧钢	1	/
1	按钮	PPA	1	耐温280℃（黑色）

标记	处数	更改文件号	签 名	日 期
设 计		LJ		2016.05.10
审 核		LJ		2016.05.10
批 准		ZAJ		2016.05.12

第一视角



比 例		一般公差	
单 位	mm	>0.5~2	±0.10
重 量		>2~5	±0.25
		>5~10	±0.30
		角度	±0.5°

名称: 6*6*13H贴片260G

型号: TAT-66130-TG

东莞市高铖达电子科技有限公司