














电 路 图

主要技术规格:

1. 额 定 值: 50mA DC12V
2. 接触电阻: ≤50mΩ
3. 操 作 力: 260±30gf
4. 行 程: 0.20±0.1mm
5. 绝缘电阻: ≥100MΩ
6. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
7. 寿 命: 30,000Cycles







PCB. 焊接图

5	引脚、触点	黄铜	1	镀银						第一视角			名称:	
4	基座	LCP	1	耐温260℃（白色）									3*6*3.5H侧按260G方	
3	簧片	不锈钢	1	覆银	标记	处数	更改文件号	签 名	日 期	比 例		一般公差	型号:	
2	盖板	黄铜	1	镀锡	设 计		LJ	2016.05.10		单 位	mm	>0.5~2 ±0.10	TAT-3635F-TG	
1	按钮	LCP	1	耐温260℃	审 核		LJ	2016.05.10		重 量		>2~5 ±0.25		
序号	零件名称	材料规格	数量	备注	批 准		ZAJ	2016.05.12				>5~10 ±0.30	东莞市高铖达电子科技有限公司	
												角度 ±0.5°		