














Ass'y High(H)	Plastic High	
	Male (H1)	Female (H2)
1.50	1.14	1.45
2.00	1.14	1.95
2.50	1.14	2.40
3.00	1.14	2.90
3.50	1.14	3.40
4.00	1.14	3.90

SPECIFICATIONS:
1.VOLTAGE/CURRENT RATING: 30V/AC, DC,0.3A;
2.WITHSTANDING VOLTAGE: 100V AC/ONE MINUTE;
3.INSULATION RESISTANCE: 50MΩ MIN/100V DC.;
4.CONTACT RESISTANCE: 90mΩ MAX./1mA,20mV AC,1KHz;
5.DURABILITY: 30 CYCLES;
6.OPERATING TEMPERATURE RANGE: -40° C TO 125° C.
MATERIAL:
1.INSULATOR: LCP UL 94V-0 BLACK;
2.TERMINAL: PHOSPHOR BRONZE;
PLATING:
1.TERMINAL: CONTACT AREA: GOLD 0.05μm"MIN.
SMT LEAD: GOLD 0.025μm" MIN.
UNDERPLATING: NICKEL 1μm" MIN.

PIN NO.	DIM A	DIM B	DIM C	DIM D
10	4.60	1.60	3.55	1.00
12	5.00	2.00	3.95	1.00
20	6.60	3.60	5.55	1.00
24	7.40	4.40	6.35	1.20
30	8.60	5.60	7.55	1.50
34	9.40	6.40	8.35	1.50
40	10.60	7.60	9.55	3.20
50	12.60	9.60	11.55	3.20
60	14.60	11.60	13.55	3.20
70	16.60	13.60	15.55	3.20
80	18.60	15.60	17.55	3.20
90	20.60	17.60	19.55	3.20
100	22.60	19.60	21.55	3.20
120	26.60	23.60	25.55	3.20


Ordering Information


HC-PBB40C - NDS - 0.4V - **

- No.of Pins: 10-120Pin; 10=10Pin; 12=12Pin; .....
- Nature: DS=Female
- PITCH: 0.4V=0.4mm
- High (H): 1.5=1.50mm; 2.0=2.00mm; 2.5=2.50mm; 3.0=3.00mm; 3.5=3.50mm; 4.0=4.00mm


深圳市华灿天禄电子有限公司 工程专用章

			GENERL TOLERANCE	制 图 DRAWING	07	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审 核 CHECK					
			X.X ±0.30	批 准 APPROVAL		产品名称 TITLE	0.4 双槽 立贴 母座 (BTB)	版 本 REV.	A
			X.XX ±0.20	比 例 SCALE		产品料号 PART NO.	HC-PBB40C-NDS-0.4V-XX	单 位 UNITS	mm
	初版发行		X.XXX ±0.10						
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	Angle ±3.0°	投 影 Projection		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/2





COVER TAPE PEELING ANGLE: 165°~180°
PEELING FORCE: 20~130g



120 100 90	44.00	40.40	20.20	5000	4000	3000	2000
80 70	32.00	28.40	14.20	5000	4000	3000	2000
60 50 40 34 30	24.00	--	11.50	5000	4000	3000	2000
24 20 10	16.00	--	7.50	5000	4000	3000	2000
POS NO.	DIM W	DIM B	DIM F	QTY/REEL S/H: 1.5	QTY/REEL S/H: 2.0	QTY/REEL S/H:2.5-3.5	QTY/REEL S/H: 4.0

序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE
1	初版发行	

GENERL TOLERANCE

DIM	TOL
X.X	±0.30
X.XX	±0.20
X.XXX	±0.10
Angle	±3.0°

制 图 DRAWING	07
审 核 CHECK	
批 准 APPROVAL	
比 例 SCALE	
投 影 Projection	

深圳市华灿天禄电子有限公司
ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD

产品名称 TITLE	0.4 双槽 立贴 母座 (BTB) 包装图	版 本 REV.	A
产品料号 PART NO.	HC-PBB40C-NDS-0.4V-XX	单 位 UNITS	mm
材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	2/2

深圳市华灿天禄电子有限公司 工程专用章

深圳市华灿天禄电子有限公司 专用章