


REV.	DESCRIPTION	APPD.	DATE
A	INITIAL RELEASED	Chen	05/20/2025





RECOMMENDED PCB LAYOUT



技术要求:
1>标准阻抗:50 OHM.
2>频率范围:0-3GHz.
3>电压定额值:170V.r.rm.s海平面最大值.
4>电介质耐压:500V.r.rm.s海平面最小值.
5>电压驻波比:1.50 MAX.
6>机械耐损:500次插拔.

ITEM	DRAWING NO.	PART NAME	DESCRIPTION	QTY
④	SMA4180775-1752	INSULATOR	PTFE (WHITE)	1PCS
③	SMA4180775-1751	INSULATOR	PTFE (WHITE)	1PCS
②	SMA014324G-3382	CENTER PIN	GOLD-PLATED BRASS (GOLDEN)	1PCS
①	SMA065165G-3386	BODY	GOLD-PLATED BRASS (GOLDEN)	1PCS

DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES
ANGLES = ±3°
UP TO 6 = ±0.1
6-40 = ±0.2
40-120 = ±0.6
120-315 = ±1.0
ABOVE 315 = ±1.6

CUS P/N: A-MMCX-KWE-6.6A
PART NO.: M04-0105180R0A

ABOOSTY 爱比速

TITLE: SMA JCAK S/T FOR PCB

APPD:
CHKD:
DR:

DWG NO.:

SCALE	SHEET	REV.
1:1	1/1	V01