
RoHS

REV	ECN NO.	DESRIPTION	DESIGN	APPROVAL	DATE
A1	NEW	更换图框			2024.05.24




SPECIFICATIONS
1. Current rating: 1A
2. Temperature range: -40°C ~ +105°C
3. Insulation resistance: 1000MΩ Min.
4. Withstanding voltage: 500V AC/ minute.
5. Contact resistance: 30mΩ Max.


Material:
Insulator Material:PA9T (UL 94V-0) Black
Contact Material:Brass
Plating:Matte Tin or gold plated over Nickel


Ordering Code:

BH127VS-XXP-H49
1 2

1.序列号
2.Pin位数: 2x03=06P







P.C.B Hole Layout

X.±0.50	X.°±
.X±0.25	.X°±
.XX±0.15	.XX°±
.XXX±0.10	.XXX°±
UNITS:	mm

PART NO: BH127VS-XXP-H49

TITLE: 1.27mm Box Header Connectors

XFCN兴飞连接器

0769-82001899

www.xfconn.com

DWG NO: /

APPD	Chen ZhiQiang			
CHKD	Liu Wei	VIEW		
DRAW	Chen HongJiang	SCALE	SHEET	REV
DATE	2024.11.22	NONE	1/1	A1

THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF XFCN AND SHALL NOT BE REPRODUCED,COPIED OR CUED IN ANY MANNER WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF XFCN