





Part number	ØD1	ØD2
61 03 000 0197	16	17
61 03 000 0194	14,5	15,5
61 03 000 0061	14	15
61 03 000 0060	13,7	15
61 03 000 0127	13	14
61 03 000 0059	12,5	13,5
61 03 000 0142	12	13
61 03 000 0058	11,5	12,5
61 03 000 0057	11	12
61 03 000 0056	10,5	11,5
61 03 000 0055	10	11
61 03 000 0054	9,5	10,5
61 03 000 0053	9	10
61 03 000 0052	8,5	9,5
61 03 000 0051	8	9
61 03 000 0050	7,5	8,5
61 03 000 0049	7	8
61 03 000 0048	6,5	7,5
61 03 000 0047	6	7
61 03 000 0046	5,5	6,5
61 03 000 0045	5	6

All Dimensions in mm
Original Size DIN A4

Scale 5:1

Free size tol.

Ref.

Sub.

All rights reserved

Department EC PD - FR

HARTING Electronics GmbH
D-32339 Espelkamp

Created by	Inspected by	Standardisation	Date	State
SONN	DE VANSSAY	HOFFMANN	2015-04-16	Final Release

Title InduCom Crimp ferrules

Doc-Key / ECM-Nr.
100181404/UGD/001/C
500000088242

Type TB

Number 61030000YYY

Rev. C

Page 1/1

A4