RoHS

# 深圳市钜硕电子有限公司
## SHENZHEN JUSHUO ELECTRONIC CO.,LTD

样品图规

CUSTOMER(客户)：

Customer Part NO.(客户部品号)： JS05A-NP-L-3-4

Part Descripon(部品规格)：0.5*N P* L *A*(3/3*4/4)*(0.035*0.3)(A:In the same direction 表示同向)

| Item | 项目 | | Specification 规格值(MM) |
|---|---|---|---|
| NO. of conductors | 导体芯数 | N | ( N ) P |
| Pitch | 间距 | P | 0.5±0.05 |
| Total Pitch | 全间距 | PT | (N-1)*0.5±0.05 |
| Total Length | 总长度 | L | (L)±2 |
| Insulation Length | 绝缘长度 | IL | (L-S1-S2)±2 |
| Margin Width | 边缘宽度 | M | 0.5±0.05 |
| Total Width | 总宽度 | W | (N+1)*0.5±0.05 |
| Strip Length | 线口长度 | S1 | 3±0.5 (4/3可定做) |
| Strip Length | 线口长度 | S2 | 3±0.5 (4/3可定做) |
| Reinforeing tape length | 补强板长度 | B1 | 4±1 (8/6/5/4可定做) |
| Reinforeing tape length | 补强板长度 | B2 | 4±1 (8/6/5/4可定做) |
| Slanting | 线口倾斜度 | A | ≤0.3 |
| Over lap | 冲孔 | | ≤0.5 |
| Terminal thickness | 插入厚度T1/T2 | | 0.3/0.3±0.03 |
| Thickness insulation | 线身厚度 | T | 0.121±0.02 |
| Conductor thickness | 导体厚度 | Ct | 0.035±0.005 |
| Conductor width | 导体宽度 | Cw | 0.3±0.03 |
| Supporting Tapc Color | 补强板颜色 | | 蓝色(Blue) |
| PET(Supporing Tapc Color) | 补强板规格 | | 0.225 |
| PET(Top Insulation) | 上绝缘胶规格 | | 0.043 印字 |
| PET(Under Insulation) | 下绝缘胶规格 | | 0.043 白色 |
| Rev | 版本 | | A1 |




1.料号 (Product No):

JS05A-NP-L-3-4

JS:（品牌：钜硕电子）

05:0.5mm Pitch 间距

A:In the same direction 表示同向

NP：PIN位数

L：表示总长度

3：表示线口金手指长度

4：表示蓝色加强板长度




辅材Vice Materials

| 序号 | 品名 | 规格描述 | 用量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | PCS |
| 2 | | | | PCS |
| 3 | | | | PCS |
| 4 | | | | PCS |

辅材Vice Materials

| 序号 | 品名 | 规格描述 | 用量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | | | | PCS |
| 6 | | | | PCS |
| 7 | | | | PCS |
| 8 | | | | PCS |

特殊要求
(Special Requirements)：

1.保存环境:温度10°~35°C;湿度:30~65RH%

Drawing Not To Scale
Hidden Lines Not Shown
图规不能以其线材比便来衡量，隐藏线不显示。



Unit(单位):mm

| Discharge Date 发行日期 | Review Date 修订日期 | Drawing NO 图纸编号 |
|---|---|---|
| 2014-06-08 | | 2014060801 |
| Drawing by 制图 | Checked by 核对 | Approved by 确认 |
| 陈红玉 | 张德成 | 幸坤新 |