

深圳市连线电子有限公司

客户承认图

CUSTOMER (客户):		Customer Part NO(客户物品号):															
		Part Descripon(物品规格): 1.0*14*50*B (44/88) (0.035*0.65)															
Item	项目	Specification	规格值														
NO. of conductors	导体芯数	N	14														
Pitch	间距	P	1.0±0.10														
Total Pitch	全间距	PT	13±0.10														
Total Length	总长度	L	50±3														
Insulation Length	绝缘长度	IL	42 ±2														
Margin Width	边缘宽度	M	1.0±0.12														
Total Width	总宽度	W	15±0.15														
Strip Length	线口长度	S1	4±1														
Strip Length	线口长度	S2	4±1														
Reinforeing tape length	补强板长度	B1	8±2														
Reinforeing tape length	补强板长度	B2	8±2														
Slanting	线口倾斜度	A	≤0.3														
Over lap	冲孔		/														
Terminal thickness	插入厚度	t1	0.303±0.05														
Thickness insulation	线身厚度	t	0.121±0.05														
Conductor thickness	导体厚度	Ct	0.035±0.005														
Conductor width	导体宽度	Cw	0.65±0.03														
Supporting Tapc Color	补强板颜色	(Blue) 蓝色						印字内容: AWM 20624 80C 60V VW-1 颜色: 蓝色									
PET(Supporting Tapc Color)	补强板规格	0.225mm		Storage condition:(储存条件) Recommended(推荐)													
PET(Insulation)	绝缘胶规格	0.043mm (有印字)		Temp: 15°C~25°C(温度15°C~25°C)Humidity: 30~60RH%(湿度30~60RH%)													
PET(Insulation)	绝缘胶规格	0.043mm (无印字白色)		Drawing Not To Scale Hidden Lines Not Shown 图规不能以其线材比来 衡量, 隐藏线不显示													
Rev	版本	A1															
				Unit (单位): mm													
				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Discharge Date 发行日期</td> <td style="text-align: center;">Review Date 修订日期</td> <td style="text-align: center;">Drawing NO 图纸编号</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2016.01.22</td> <td style="text-align: center;">2016.01.22</td> <td style="text-align: center;">20160122-001</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Drawing by 制图</td> <td style="text-align: center;">Checked by 核对</td> <td style="text-align: center;">Approved by 确认</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Ilyen</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Discharge Date 发行日期	Review Date 修订日期	Drawing NO 图纸编号	2016.01.22	2016.01.22	20160122-001	Drawing by 制图	Checked by 核对	Approved by 确认	Ilyen		
Discharge Date 发行日期	Review Date 修订日期	Drawing NO 图纸编号															
2016.01.22	2016.01.22	20160122-001															
Drawing by 制图	Checked by 核对	Approved by 确认															
Ilyen																	