芯位



芯数	2P	3P	4P	7P	8P	8P B	9P	10P	10P B	12P	16P	17P	20P	24P	26P	35P
工作电压(V)	500	500	500	500	500	500/400	500	500	500	500	500	500	400	400	400	400
额定电流(A)	50	50	25	25	25	60/5	25/5	25	10	10	10	10	5	5	5	5
耐压(V)	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1200	1200	1200	1200
接触电阻（mΩ）	0.5	0.5	1	1	1	5/0.5	1/5	1	2.5	2.5	2.5	2.5	5	5	5	5





电缆直径:13~16mm

材料和技术参数	
接插方式:	螺纹锁紧
外壳材料:	热塑性塑料PC，PA66 防火等级：V-0
绝缘体:	热塑性塑料PPS，耐高温260° C
接触件材料:	铜，镀金
接线方式:	焊接，螺丝压接
电缆直径:	13-16 mm
防护等级:	IP68
接插次数:	500
温度范围:	-40°C ~ +85°C
绝缘电阻:	2000 MΩ

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED) ≤10 ±0.1 <10~≤20 ±0.2 <20~≤50 ±0.5 Angle ±1°	DWN L.L	DATE 2022.10.10	
	CHK	DATE	
	APVD	DATE	TITLE JH2810P 塑料组装式针型插头
THIRD ANGLE	UNIT MM	REV A	PART NO
	SIZE A4	SHEET 1 OF 1	DRAWING NO