东莞市祥如电子有限公司

规格书　　已量产

客户编码		发行日期	2023-03-23
客户物料编码		客户规格型号	10*12-4.7UH-0.5线
祥如物料编码	XR10*12-4R7M-L	祥如规格型号	XR10*12-4R7M-L
送样数量	0PCS	送样日期	2023-03-23

外观尺寸mm



A	12.0 MAX	E	5.0±0.5
B	15.5 MAX		
C	0.75±0.1		
D	15.0±2.0		
标识			

原理图



绕线结构表

绕组	起始	结束	漆包线	圈数		绕制方式		
N1	S	F	2UEW-0.5mm	9.5TS	圈数参考	平整密绕		

注意事项

1、起线，收线入磁芯槽口　2、绕线要均匀平整，不能大小边　3、用黑色少字套管

测试项目	电性范围	测试条件	测试仪器	参考值
电感量L	4.7uH±20%	at 25℃ 1KHz/0.25V	TH-2829A	4.20
直流电阻DCR	27.5mΩ MAX	at 25℃ 1KHz/0.25V	TH-2829A	21.00
饱和电流Isat	L≧L0*90%	at 25℃ DC 4A 1KHz/0.25V	TH2829A	

物料	规格型号	备注	生产厂家	用量	
导针	0.75mm CP线		BAICHUAN		Kg
磁芯	H3M DR2W10*12 5-7.2-5	镁锌材质	HUAZHONG		K
漆包线	QA-1(2UEW)/155		CHANGDA		Kg
套管	Φ10*15mm UL黑色扁管		XINGQI		m
	Φ11mm UL黑色扁管		XINGQI		m
接脚胶	FK661 黑胶 无卤		QI FU		Kg
无铅锡	无铅锡条		SONGBEN		Kg
作业流程					

产品包装

包装代码					
包装标识					
包装物料					
包装尺寸					
包装说明					

标识示意图　　包装示意图

制表	黄禾香
审核	饶平
确认	钟翠兰

文件编号：　CRS-20230323-7654