RoHS





技术参数：

1. 做用温度：-20～+70℃；
2. 额定负荷：DC 12V 50mA；
3. 接触电阻：≤50mΩ；
4. 绝缘电阻：≥100MΩ；
5. 耐　　压：AC250V(50Hz)/min；
6. 动 作 力：260±50gf；
7. 开关行程：0.25±0.1mm
8. 使用寿命：5-7万次；
9. 高度尺寸可按用户要求选择；
10. 未注尺寸公差±0.15mm。







电路图

序号	名称	数量	材　料	附 注
5	嵌件	1	H62黄铜 T=0.3	
4	底座	1	PPA 黑色	
3	簧片	1	覆银	
2	支架	1	冷轧钢带 T=0.4	Cu/Ep: CuSn2
1	帽头	1	PPA 黑色	

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

标 记	处 数		更改文件号	签 字	日 期
设 计	Y D	日 期	19.04.02	标准化	日 期
校 对	L P J	日 期	19.04.02	审 定	日 期
工 艺		日 期			
审 核	L G B	日 期	19.04.02		

浙江富港电子有限公司

视图

轻触开关

图样标记		重量	比例

共　页　　第　页

TC-1125-A8.0-B10.0-260