



品　　名	X.X
RT-C14B-D1+SS21-5BB-S1	0.8mm
RT-C14B-D2+SS21-5BB-S1	1.0mm
RT-C14B-D3+SS21-5BB-S1	1.5mm
RT-C14B-D4+SS21-5BB-S1	2.0mm
RT-C14B-D5+SS21-5BB-S1	3.0mm
RT-C14B-D6+SS21-5BB-S1	1.2mm

Socket：RT-C14B-D**-13-R
1.Rating：10A 250VAC（CCC；UL；CUL）
2.Insulation resistance：>100MΩ Min 500VDC
3.Withstand voltage：>2000VAC 0.5mA 1 minute
Switch：SS21-BBTWG2-S1-R
1.Rating：10A 125/250VAC（UL；CUL）
12(4)A 250V~（ENEC17；NEMKO；CQC；KC）
2.Contact resistance：<50mΩ
3.Insulation resistance：>100MΩ Min 500VDC
4.Dielectric strength：>1500VAC 0.5mA 1 minute

电话：0769-82310511-867
邮箱：hooya89@hooya.hk

legion 六鈞電子 ®

NO	DESCRIPTION	NO	DESCRIPTION
5	→	10	→
4	→	9	→
3	→	8	→
2	→	7	→
1	→	6	→

DIMENSIONAL TOLERANCES	
RANGE	TOLERANCE
X	±0.30
X.X	±0.20
X.XX	±0.10
ANGLES	±1°

APPROVED	CHECKED	DESIGN	DRAWN
			LMC 2019.05.20

LEGION ELECTRONIC & HARDWARE CO., LTD.

ALL SIZE ARE IN	MM
SCALE	NO
MAT'L	***
MATERIAL NO.	RT-C14B-D*+SS21-5BB-S1
DRAWING NO.	******
REV.	A0