

■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC,DC
- Current rating: 7A,AC,DC
- Withstanding Voltage:1500V AC/minute
- Insulation resistance:1000MΩmin
- Temperature range:-40° C - +105° C
- Contact resistance:20mΩ

■ WADER

- Part No:CS-1120-05N3
- Part No:05
- Material:PA66+30%GF UL94V-0,本色
- Q'TY: 500 pcs/Bag
- Finish:Tin-plated



Recommand PCB Layout



PIN针规格：1.14*1.14*14.60

RoHS2.0

本圖紙知識產權及版權归深圳市永丰盈电子有限公司所有,未經書面許可不准擅自傳閲、复制和修改.本公司保留法律追究的权力。

类 别	WAFER	品 名	CS-1120-05N3	X.	±0.50			单 位	mm	SHEET 1 OF 1		
版 本	A/1	设 计	李文畅	X.X	±0.40	颜 色		比 例		1	修改内容	修改日期
制定部门	工程部	绘 制	李文畅	X.XX	±0.30	画 法		数 量		1		
工程图号	CST-1120	审 核	姚培柱	X.XXX	±0.20	CST 深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELEECTRONICS CO.,LTD.				2		
制定日期	2020/04/01	核 准	周中湖	X.XXXX	±0.10					3		