序号	变更时间	变更内容	确认
1			
2			
3			

醋酸布



测试要求：

1. 100%进行短/断路测试。
2. 导通阻抗： 3Ω
3. 绝缘阻抗： 5MΩ
4. DC高压： 200V
5. 高压时间： 0.1s
6. 耐压AC：200V 时间：0.02S
7. 漏电电流：0.5mA

序号	品 名	规 格 描 述	数量	备 注
7	线材	UL1354 #40AWG OD=0.35MM 50Ω	7M	
6	黑色醋酸布	W=10MM	1	
5	U V 胶	UV106	适量	
4	铜片	W=0.4MM	4	
3	拉环	20454-020拉环	2	
2	铁壳	20454-020铁壳	2	
1	连接器	20454-020（仿）0.5间距(带拉环)	2	

深圳市连欣科技有限公司
Shenzhen City Lianxin Technology Co., Ltd

版本	A0	料号	XDCB-2045420-1-L150
比例	1 : A	品名	I-PEX 20454-20PIN同轴线反头正向1：1
视图		图号	LX-HT408
单位	MM	绘图	ZTF
日期	20240312	审核	

X: ±0.5
X.X: ±0.2
X.XX: ±0.1

接线定义图

	红	蓝	蓝	蓝	蓝	蓝	蓝	蓝	蓝	蓝	蓝	蓝	蓝	蓝	蓝	蓝	蓝	蓝	蓝	蓝
P1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
P2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20